



Espectáculo msr ouro FastFit

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX50 [PGJX50]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	54.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	327
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	336

Temperatura de cor correlacionada	6000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	76 lm/W
Color rendering index (CRI)	79
Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,8 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	700 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A


Espectáculo msr ouro FastFit

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4
Nome do produto completo	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
Código do produto completo	871829122119700
Código de encomenda	22119700


N.º material (12NC)	928106005115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291221197
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718291221203

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 700 FastFit 1CT/4

