



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светотдача	157 000 лм
Координата цветности X (ном.)	297
Координата цветности Y (ном.)	322

Коррелированная цветовая температура (ном.)	7500 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	78 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	88
Длина дуги, О (ном.)	8,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 000 В
Ток лампы (ном.)	15,4 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8
Полное название продукта	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8
Полный код продукта	872790090830500
Код заказа	928106105114

Материал № (12NC)	928106105114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900908305
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8727900908312

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 мм	8,0 мм	66 мм	68 мм	67 мм	134 мм	50 мм

