



# Espectáculo msr ouro FastFit

## MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX50
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	2
Fluxo Luminoso	48.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	298


Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	322
Temperatura de cor correlacionada	7500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	68 lm/W
Color rendering index (CRI)	73
Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,8 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	700 W

## Espectáculo msr ouro FastFit

Corrente de lâmpada (Nom.)	10,2 A
<b>Controlos e regulação</b>	
Regulável	Sim
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Nome do produto completo	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Código do produto completo	872790090850300


Código de encomenda	90850300
N.º material (12NC)	928106205114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900908503
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8727900908510

### Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

