



# Espectáculo msr ouro FastFit

## MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                   |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Casquilho                            | PGJX50                                |
| Posição de funcionamento             | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)   | 750 h                                 |
| Caraterísticas técnicas da luz       |                                       |
| Código da cor                        | 2                                     |
| Fluxo Luminoso                       | 195.500 lm                            |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 301                                   |


| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)     | 325     |
|--|---------|
| Temperatura de cor correlacionada        | 7200 K  |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 78 lm/W |
| Color rendering index (CRI)              | 88      |
| Comprimento de oscilação O (Nom.)        | 9,5 mm  |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |         |
| Consumo de Energia                       | 2.500 W |

## Espectáculo msr ouro FastFit

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Corrente de lâmpada (Nom.)   | 19,53 A                        |
| <b>Controlos e regulação</b> |                                |
| Regulável                    | Sim                            |
| <b>Dados do produto</b>      |                                |
| Nome de produto da encomenda | MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4  |
| Nome do produto completo     | MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4 |
| Código do produto completo   | 871829122131900                |


|   |               |
|---|---------------|
| Código de encomenda                       | 22131900      |
| N.º material (12NC)                       | 928106405115  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718291221319 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4             |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718291221326 |

### Desenho dimensional



| Product                          | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L       | C (max) | F     |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| MSR Gold 2500/2<br>FastFit 1CT/4 | 35,5 mm | 9,5 mm | 73,9 mm | 75,9 mm | 74,9 mm | 153 mm  | 50 mm |

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

