



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högintensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamp tekniker. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Sockel	PGJX50 [PGJX50]	Färgåtergivningsindex (nom)	88
Driftposition	UNIVERSAL [Fritt]	Drift och elektricitet	
Användningsområde	Underhållning	Power (Rated) (Nom)	2500 W
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h	Lampström (nom)	19,53 A
Systembeskrivning	FastFit	Matningsspänning för tändning (min)	198 V
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Färgkod	2	Dimbara	Ja
Ljusflöde (nom)	195500 lm		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	301		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	325		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7200 K		

MSR Gold™ FastFit

Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	PGJX50
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	950 °C
Pinch-temperatur (max)	500 °C
Pinch-temperatur (max)	500 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829122131900

Måttskiss




Beställningsproduktnamn	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produkt	8718291221319
Beställningsnummer	22131900
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	928106405115
Net Weight (Piece)	0,150 kg


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Fotometriska data



XDPB_XDMSR_2500_2_FastFit-Spectral power distribution B/W



XDPO_XDMSR_2500_2_FastFit-Spectral power distribution Colour

