



TUV XPT Amalgam

TUV 200W XPT SE UNP/20

Ртутные лампы низкого давления с излучателем и длинной дугой. Двухцокольная газоразрядная трубка, наполненная ртутной амальгамой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G10.2Q [G10.2q]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок эксплуатации (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %
Длина дуги, O (ном.)	1 040 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	200 В
Ток лампы (ном.)	2,1 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	68 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV 200W XPT SE UNP/20
Полное название продукта	TUV 200W XPT SE UNP/20
Полный код продукта	872790080123100
Код заказа	928106905112
Материал № (12NC)	928106905112
Нумератор — количество на упаковке	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291548331
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
EAN/UPC — короб	8727900801231


TUV XPT Amalgam

Чертеж размеров




Product	D	O	C (max)
TUV 200W XPT SE UNP/20	19 мм	1 040 мм	1 147 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV 200W XPT SE UNP/20

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - TUV 200W XPT SE UNP/20

