



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Светотдача	119 550 лм
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	333
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K

Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Длина дуги, O (ном.)	6,3 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 500 В
Ток лампы (ном.)	15,3 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Полное название продукта	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Полный код продукта	871829122134000
Код заказа	928107305115
Материал № (12NC)	928107305115


Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291221340
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291221357

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4

