



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27		69 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	91
Nombre de cycles d'allumage	1 350	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 400 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	39,1 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Tension (nom.)	88 V
Flux lumineux	2 400 lm	Tension (nom.)	88 V
Intensité lumineuse (nom.)	49 000 cd	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique X	0,434	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,398	Finition ampoule	Transparent
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4,7 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473362
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Code EOC	871829124192800
Code de commande	24192800
Code 12NC	928108100630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241928
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291241935

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

