

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Компактная, одновыводная керамическая металлогаллоидная лампа с отражателем, обладающая исключительно высокой производительностью и длительным сроком службы, излучает резкий белый блестящий свет с высокой степенью цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только с электронным ПРА
- ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)

Данные о продукции

Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Цоколь	E27	Кoeffициент цветопередачи (CRI)	91
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	80 %
Цикл переключения	1 350	Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	2 400 лм
Исходное измерение потока	Narrow Cone	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов	Энергопотребление	39,1 В
Технические характеристики освещения		Время прогрева до 60 % света	120 с
Код цвета	930 [CCT of 3000K]	Напряжение (ном.)	88 Вт
Угол пучка света (ном.)	10 °	Напряжение (ном.)	88 Вт
Светоотдача	2 400 лм	Системы управления и регулировка яркости света	
Сила света (ном.)	49 000 cd	Возможность диммирования	Нет
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Механические компоненты и корпус	
Координата цветности X (ном.)	0,434	Финишная обработка колбы	Прозрачный
Координата цветности Y (ном.)	0,398	Форма колбы	PAR30L
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K		
Эффективность (номинальная) (ном.)	69 лм/В		

MASTERC colour CDM-R Elite

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	4,7 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	40 kWh
Регистрационный номер EPREL	473362

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Полное название продукта	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Полный код продукта	871829124192800
Код заказа	928108100630
Материал № (12NC)	928108100630
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291241928
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718291241935

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 мм	123 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

