



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Barevné konstrukce	
Patice krytky	E27	Teplá bílá (WW)	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Cyklus zapnutí	1 350	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Referenční měření toku	Narrow Cone	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69 lm/W
Světelné technické		Index podání barev (CRI)	91
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2 400 lm
Světelný tok	2 400 lm	Provozní a elektrické	
Svítivost (jmen.)	8 000 cd	Spotřeba energie	39,1 W
		Doba zahřívání do 60 % světla	120 s

MASTERColour CDM-R Elite

Napětí (jmen.)	88 V
Napětí (jmen.)	88 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR30L
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473363


Označení a balení	
Objednací název produktu	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Objednací kód	24194200
Číslo materiálu (12NC)	928108200630
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291241942
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718291241959

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Životnost



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

