



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	9000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	5500 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	1350X

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	30 °
Lichtstärke (Nom)	8000 cd
Lichtaustritt	Flood [Flood]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	82 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	94 %
Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)	90 %

Mittlerer Lichtstrom	2000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,437
Farbkoordinate Y (Nom)	0,400
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	69 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	88
Farbwiedergabeindex (Nom.)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	80 %
Lichtstrom im 90° Winkel	2400 lm

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampenstrom EM (Nom)	0,450 A
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	120 s
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	96 V

MASTERCcolour CDM-R Elite

Spannung (min.)	80 V
Spannung (Nom)	88 V

Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % (max.)	3 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	300 °C
-------------------------	--------


Sockettemperatur (max.)	200 °C
-------------------------	--------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829124194200
Bestell-Produktname	MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - Produkt	8718291241942
Bestellcode	24194200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	928108200630
Nettogewicht (Einzelteil)	0,220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

Hinweise


Abmessungsskizzen




CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten





LDLD_CDM-R-E_0001-Light distribution diagram



MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

