



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	1
Lichtstrom	127.500 lm
Farbkoordinate X (Nom)	328
Farbkoordinate Y (nom.)	334
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Bogenlänge O (Nom)	6,3 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.500,0 W
Lampenstrom (Nom)	15,3 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871869640275700
Bestellcode	40275700
Material-Nr. (12NC)	928108905115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696402757
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4

# MSR Gold™ FastFit

EAN Umverpackung


8718696402764

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

