

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Barevná souřadnice X (jmen.)	0,443
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,402
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	70 lm/W
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	Index barevného podání (min.)	89
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Index barevného podání (jmen.)	92
Cyklus přepínání	1 350x	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4500 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	10 °	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Technický vyzařovací úhel	11 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Svítivost (jmen.)	61000 cd	Doba zapalování (max.)	30 s
Popis paprsku	Bodové	Napětí (max.)	93 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (min.)	79 V
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	82 %	Napětí (jmen.)	86 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	94 %		
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %		
Průměrný počet lumenů	3800 lm		

MASTERColour CDM-R Elite

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá (CL)
----------------	-----------

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C


Product Data

Úplný kód výrobku	871829124186700
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC – výrobek	8718291241867
Objednávací kód	24186700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	928109300630
Celková hmotnost (kus)	0,220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/10

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy





CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Fotometrické údaje



Životnost

