



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Sytytys	1 350
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	10 °
Valovirta	4 500 lm
Valovoima (nim.)	61 000 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,398

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	70 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	4 500 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	73,2 W
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
Jännite (nim.)	86 V
Jännite (nim.)	86 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTERColour CDM-R Elite

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR30L

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	6,6 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	74 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473364

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
---------------------	---------------------------------------


Koko tuotenimi	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124186700
Paikallisen koodin kuvaus	4824880
Tilaukoodi	928109300630
Tuotekoodi (12NC)	928109300630
Paikallinen koodi	4824880
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291241867
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718291241874

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

