

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	1 350
Fényárammérési referencia	Narrow Cone
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	10 fok
Fényáram	4 500 lm
Fényerősség (névleges)	61 000 cd
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	70 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	92
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	4 500 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	73,2 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	86 V
Feszültség (névleges)	86 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERColour CDM-R Elite


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	PAR30L PAR 3,75 hüvelyk/95 mm, hosszú

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	6,6 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,6 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	74 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473364

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D


Teljes terméknév	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124186700
Rendelési kód	24186700
Cikkszám (12NC)	928109300630
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291241867
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291241874

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.