



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Barevné konstrukce	
Patice krytky	E27	Teplá bílá (WW)	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Cyklus zapnutí	1 350	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Referenční měření toku	Narrow Cone	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	70 lm/W
Světelné technické		Index podání barev (CRI)	92
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	4 500 lm
Světelný tok	4 500 lm	Provozní a elektrické	
Svítivost (jmen.)	14 000 cd	Spotřeba energie	73,2 W
		Doba zahřívání do 60 % světla	120 s

MASTERColour CDM-R Elite

Napětí (jmen.)	86 V
Napětí (jmen.)	86 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR30L [PAR 95 mm / 3,75 palce, dlouhá]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh


Registrační číslo databáze EPREL	473365
Označení a balení	
Objednací název produktu	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Objednací kód	24188100
Číslo materiálu (12NC)	928109400630
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291241881
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718291241898

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Životnost



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

