



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Συμπαγής λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Κύκλος λειτουργίας	1.350
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	30 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	4.500 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	14.000 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	70 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	80 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	4.500 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	73,2 W
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Τάση (ονομ.)	86 V
Τάση (ονομ.)	86 V

MASTERColour CDM-R Elite

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	PAR30L

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	6,6 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,6 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	74 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473365

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
-----------------------------	--


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-R70/E27/30D
Κωδικός παραγγελίας	24188100
Αρ. υλικού (12NC)	928109400630
Τοπικός κωδικός	CDM-R70/E27/30D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291241881
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291241898

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

