



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülősöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERSAL [Tetszőleges]
Élettartam az 5%-os meghibásodási arányig (névleges)	9000 h
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	6500 h
Élettartam a 20%-os meghibásodási arányig (névleges)	12000 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	1350X

Technikai adatok	
Színkód	930 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	30 °
Technikai sugárzási szög	30 °
Fényerősség (névleges)	14000 cd
A fényugár leírása	szélesen sugárzó [Flood]
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)

Fényáram-megmaradás, 12 000 óra (névleges)	82 %
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	94 %
Fényáram-megmaradás, 4000 óra (névleges)	90 %
Tervezett fény mennyiség-középérték	3800 lm
A színérték X koordinátája (névleges)	0,443
A színérték Y koordinátája (névleges)	0,402
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	70 lm/W
Színvisszaadási index (minimum)	89
Színvisszaadási index (névleges)	92
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4500 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	73.0 W
Újragyújtási idő (perc) (maximum)	15 min
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	120 s
Gyújtási idő (maximum)	30 s
Feszültség (maximum)	93 V

MASTERColour CDM-R Elite

Feszültség (minimum)	79 V
Feszültség (névleges)	86 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	srsz
90%-os bemelegedési idő (maximum)	3 min

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája	Átlátszó (CL)
--------------------	---------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,6 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	80 kWh

A világítótest kialakításának feltételei

Fényforrás hőmérséklet (max)	300 °C
------------------------------	--------

A foglalat hőmérséklete (maximum)	200 °C
-----------------------------------	--------


Termékadatok

Teljes termékkód	871829124188100
A termék megrendelési neve	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - termék	8718291241881
Rendelési kód	24188100
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	928109400630
Nettó tömeg (darab)	0,220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H- E27-95/125/30

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)



Méretezett rajza



CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometriai adatok



MASTERColour CDM-R Elite

Élettartam

