

**PHILIPS**

Lighting



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

### Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználdásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

### Termék adatok

Általános információ		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	
Fejelés - foglalat	E27		3000 K
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	70 lm/W
Kapcsolási ciklus	1 350	Színvisszaadási index (CRI)	92
Fényárammérés referencia	Narrow Cone	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80 %
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	4 500 lm
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	930 [CCT of 3000K]	Teljesítményfelvétel	73,2 W
Sugárzási szög (névleges)	30 fok	Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Fényáram	4 500 lm	Feszültség (névleges)	86 V
Fényerősség (névleges)	14 000 cd	Feszültség (névleges)	86 V
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434	Szabályozható	Nem
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398		

# MASTERColour CDM-R Elite

## Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	PAR30L PAR 3,75 hüvelyk/95 mm, hosszú

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	6,6 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,6 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	74 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473365

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
----------------------------	---------------------------------------


Teljes terméknév	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Rendelési kód	24188100
Cikkszám (12NC)	928109400630
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291241881
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291241898

## Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

# MASTERC colour CDM-R Elite

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

