



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Hvis en lyskilde går istykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, luften i rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Brytersyklus	1 350
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	30 grad(er)
Lysytelse	4 500 lm
Lysintensitet (nom.)	14 000 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	70 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	4 500 lm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	73,2 W
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Spennning (nom.)	86 V
Spennning (nom.)	86 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


MASTERC colour CDM-R Elite

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PAR30L
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473365
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Målskisse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Fullstendig produktnavn	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124188100
Lokal kodebeskrivelse	3811294
Bestillingskode	928109400630
Materialenr. (12NC)	928109400630
Lokal bestillingskode	3811294
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291241881
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291241898


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

