



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1 350
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	4 400 lm
Intensité lumineuse (nom.)	10 300 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,434
Coordonnée chromatique Y	0,398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K

Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	92
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 400 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	73,2 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	86 V
Tension (nom.)	86 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473366
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Code EOC	871829124190400
Code de commande	24190400
Code 12NC	928109500630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241904
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291241911

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

