



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Vysokokvalitné, vysokotlaké sodíkové výbojky s technológiou PIA (Philips Integrated Antenna)

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E40
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	36 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	220 [CCT of 2000K]
Svetelný tok	33 000 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,535
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,420
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	125 lm/W
Index podania farieb (CRI)	-
Dĺžka oblúka O (men.)	64 mm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	264 W
Napätie (nom.)	102 V
Napätie (nom.)	102 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T46 [T 46 mm]


Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Obsah ortuti (Hg) (max.)	15,1 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	15,1 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Registračné číslo EPREL	1436304
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Úplný názov produktu	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Úplný kód produktu	871829118075300
Objednávkový kód	18075300


Č. materiálu (12NC)	928144709293
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291180753
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718291180760

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

