



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc dạng ống trong suốt, độ sáng cao, công năng ổn định và bền bỉ

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40 [E40]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	36.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	220 [CCT of 2000K]
Quang thông	33.000 lm
Tọa độ màu X (Danh định)	0,535
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,420
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	125 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Độ dài cung O (Danh định)	64 mm


Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	264 W
Điện áp (Danh định)	102 V
Điện áp (Danh định)	102 V
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	T46 [T 46 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	E
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)	15,1 mg
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	15,1 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Số đăng ký EPREL	1436304
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Tên sản phẩm đầy đủ	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Mã sản phẩm đầy đủ	871829118075300
Mã đơn hàng	928144709293


Số vật liệu (12NC)	928144709293
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291180753
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8718291180760

Bản vẽ kích thước




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

