



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	55 900 lm
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,535
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	137 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	83 mm


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	408,0 W
Tension (nom.)	105 V
Tension (nom.)	105 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T46
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de mercure (Hg) (max.)	19,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	20 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Número d'enregistrement EPREL	473369
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Nom de produit complet	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Code de commande	928144809227


Code 12NC	928144809227
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500179883
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8711500182951

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

