



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior tubular transparente, emissão elevada e vida útil longa e fiável

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	36.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Fluxo Luminoso	55.900 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,535
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	137 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Comprimento de oscilação O (Nom.)	83 mm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	408,0 W
Tensão (Nom.)	105 V
Tensão (Nom.)	105 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T46
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	19,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	20 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Número de registo EPREL	473369
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Código do produto completo	871150017988315
Código de encomenda	17988315


N.º material (12NC)	928144809227
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500179883
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500182951

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour – MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

