



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой светоотдачей и долгим сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	36 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Светоотдача	55 900 лм
Координата цветности X (ном.)	0,535
Координата цветности Y (ном.)	0,42
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	137 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, О (ном.)	83 мм


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	408,0 Вт
Напряжение (ном.)	105 Вт
Напряжение (ном.)	105 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	E
Содержание ртути (Hg) (макс.)	19,6 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	20 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Регистрационный номер EPREL	473369
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Полное название продукта	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Полный код продукта	871150017988315
Код заказа	928144809227


Материал № (12NC)	928144809227
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500179883
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500182951

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

