



# MASTER SOX-E

## MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

Lampada al sodio a bassa pressione con efficacia migliorata

### Warnings and safety

- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico


### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	H110 [Pendente +/-110D o base rivolta verso l'alto (BU)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	18,0 W
Tensione (Nom)	57 V
Tensione (Nom)	57 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T50 [T 50 mm]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150019280615
Codice d'ordine	19280615
Codice materiale (12NC)	928145200008
Codice locale	SOXE18
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500192806
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500193407


# MASTER SOX-E

## Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	52 mm	216 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

## MASTER SOX-E

