



SOX

SOX 35W BY22d 1SL/12


Low Pressure Sodium lamp

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	BY22D [BY22d]
Posição de funcionamento	H110 [Pendurado +/-110D ou Base para cima (BU)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	18.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	129 lm/W
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	37 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,53 A
Tensão (Nom.)	70 V
Tensão (Nom.)	70 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não


Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T50 [T 50 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	43 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SOX 35W BY22d 1SL/12
Nome do produto completo	SOX 35W BY22d 1SL/12
Código do produto completo	871150017973915
Código de encomenda	17973915
N.º material (12NC)	928145500008
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500179739
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500182678

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
SOX 35W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SOX 35W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 35W BY22d 1SL/12

