



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12

Lâmpada de sódio de baixa pressão com eficiência melhorada

Avisos e Segurança

• As lâmpadas podem utilizar mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	BY22D [BY22d]
Posição de funcionamento	P20 [Paralelo +/-20D ou horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	18.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	170 lm/W
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	65,0 W
Tensão (Nom.)	123 V
Tensão (Nom.)	123 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	75 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12
Código do produto completo	871150017978415
Código de encomenda	17978415
N.º material (12NC)	928145900008
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500179784
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500182777


MASTER SOX-E

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12

