



SOX

SOX 55W BY22d 1SL/12


Lampada al sodio a bassa pressione

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	H110 [Pendente +/-110D o base rivolta verso l'alto (BU)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	56,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,51 A
Tensione (Nom)	109 V
Tensione (Nom)	109 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T50 [T 50 mm]


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	64 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SOX 55W BY22d 1SL/12
Nome completo prodotto	SOX 55W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150017975315
Codice d'ordine	17975315
Codice materiale (12NC)	928146000008
Codice locale	SOX55
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500179753
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500182715

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
SOX 55W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - SOX 55W BY22d 1SL/12

Durata



Life Expectancy Diagram - SOX 55W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 55W BY22d 1SL/12

