



SOX

SOX 90W BY22d 1SL/12


Lampada al sodio a bassa pressione

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	P20 [Parallelo +/-20D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	91,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,82 A
Tensione (Nom)	112 V
Tensione (Nom)	112 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T65 [T 65 mm]


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	105 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SOX 90W BY22d 1SL/12
Nome completo prodotto	SOX 90W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150017977715
Codice d'ordine	17977715
Codice materiale (12NC)	928146500008
Codice locale	SOX90
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500179777
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500182753

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
SOX 90W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

Durata



Life Expectancy Diagram - SOX 90W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 90W BY22d 1SL/12

