



SOX

SOX 90W BY22d 1SL/12

Low Pressure Sodium lamp


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	BY22D [BY22d]
Posição de funcionamento	P20 [Paralelo +/-20D ou horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	18.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150 lm/W
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	91,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,82 A
Tensão (Nom.)	112 V
Tensão (Nom.)	112 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	105 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SOX 90W BY22d 1SL/12
Nome do produto completo	SOX 90W BY22d 1SL/12
Código do produto completo	871150017977715
Código de encomenda	17977715
N.º material (12NC)	928146500008
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500179777
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500182753


SOX

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
SOX 90W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SOX 90W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 90W BY22d 1SL/12

