



# SOX

## SOX 180W BY22d 1SL/6

Lampada al sodio a bassa pressione


### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	P20 [Parallelo +/-20D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	176 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	180,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,78 A
Tensione (Nom)	240 V
Tensione (Nom)	240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T65 [T 65 mm]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	213 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SOX 180W BY22d 1SL/6
Nome completo prodotto	SOX 180W BY22d 1SL/6
Full EOC	871150017981410
Codice d'ordine	17981410
Codice materiale (12NC)	928147500008
Codice locale	SOX180
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500179814
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500600004


# SOX

## Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
SOX 180W BY22d 1SL/6	66 mm	1.120 mm

## Durata



Life Expectancy Diagram - SOX 180W BY22d 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - SOX 180W BY22d 1SL/6

