



SOX

SOX 180W BY22d 1SL/6


Low Pressure Sodium lamp

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	BY22D [BY22d]
Posição de funcionamento	P20 [Paralelo +/-20D ou horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	18.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	176 lm/W
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	180,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,78 A
Tensão (Nom.)	240 V
Tensão (Nom.)	240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]



Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	213 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SOX 180W BY22d 1SL/6
Nome do produto completo	SOX 180W BY22d 1SL/6
Código do produto completo	871150017981410
Código de encomenda	17981410
N.º material (12NC)	928147500008
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500179814
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500600004

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
SOX 180W BY22d 1SL/6	66 mm	1.120 mm

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SOX 180W BY22d 1SL/6

Lumen Maintenance Diagram - SOX 180W BY22d 1SL/6

