



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphère
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	5.750 lm
Coordonnée chromatique X	0,54
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	71,5 W
Tension (nom.)	
Tension (nom.)	92 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B70
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	16,3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	16,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	72 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473371


MASTER SON PIA Plus

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Code EOC	871150020426430
Code de commande	8711500204264
Code 12NC	928150008835
Code de commande local	SONPIA70WE27I


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500204264
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500204271

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

MASTER SON PIA Plus

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27

1CT/24

