



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior ovóide opalizada, emissão elevada e vida útil longa e fiável

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Fluxo Luminoso	5.750 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,54
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	1900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	71,5 W


Tensão (Nom.)	92 V
Tensão (Nom.)	92 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Formato da lâmpada	B70
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	16,3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	72 kWh
Número de registo EPREL	473371

MASTER SON PIA Plus

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Nome do produto completo	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Código do produto completo	871150020426430
Código de encomenda	20426430


N.º material (12NC)	928150008835
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500204264
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8711500204271

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

MASTER SON PIA Plus

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

