



MASTER SON-T APIA Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	38 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	4 500 lm
Coordonnée chromatique X	0,54
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	35 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	54,0 W
Tension (nom.)	86 V
Tension (nom.)	86 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T35


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	9,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	9,8 mg

MASTER SON-T APIA Xtra

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473372
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Code EOC	872790093358100
Code de commande	93358100


Code 12NC	928150019227
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900933581
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900933598

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

