



SON



SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	5.600 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	71,5 W
Spannung (Nom)	90 V

Spannung (Nom)	90 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B70
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	72 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473373
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SON 70W/220 I E27 1CT/24

Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150018186230
Bestellcode	18186230
Material-Nr. (12NC)	928150108828
Lokaler Bestellcode	SON70
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500181862
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500181879

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – SON 70W/220 I E27 1CT/24

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram – SON 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram – SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON

