



SON



SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampf Lampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	E27	90 V	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Farbcode	220 [CCT of 2000K]	Kolbenform	B70
Lichtstrom	5.600 lm	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,54	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42	Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K	Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	72 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	EPREL Registrierungsnummer	473373
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	71,5 W	Bestell-Produktname	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Spannung (Nom)	90 V		

Gesamtbezeichnung des Produkts	SON 70W/220 E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871150018186230
Bestellcode	18186230
Material-Nr. (12NC)	928150108828
Lokaler Bestellcode	1100071
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500181862
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8711500181879

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 | E27 1CT/24

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - SON 70W/220 | E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 | E27 1CT/24

SON

