



SON



SON 70W/220 I E27 1CT/24

Suurpainenatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	28 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Valovirta	5 600 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,54
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värilämpötila (nim.)	1900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	71,5 W
Jännite (nim.)	90 V
Jännite (nim.)	90 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	B70
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	16,3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	72 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473373
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Koko tuotteen nimi	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150018186230
Paikallisen koodin kuvaus	4825557
Tilaukoodi	928150108828

Tuotekoodi (12NC)	928150108828
Paikallinen koodi	4825557
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500181862


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC – laatikko	8711500181879

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON

