



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней трубчатой колбой, высокой светоотдачей и длительным сроком службы

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Высокочастотный ПРА должен соответствовать требованиям Philips LDi
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	40 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	7 200 лм
Координата цветности X (ном.)	0,54
Координата цветности Y (ном.)	0,42
Коррелированная цветовая температура (ном.)	1900 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	96 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-

Длина дуги, Ø (ном.)	42 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	75,0 Вт
Напряжение (ном.)	92 Вт
Напряжение (ном.)	92 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T35

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Содержание ртути (Hg) (макс.)	12,2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	12,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	75 kWh
Регистрационный номер EPREL	473374

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Полное название продукта	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12



Полный код продукта	872790092290500
Код заказа	928150119227
Материал № (12NC)	928150119227
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900922905
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900922912

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 мм	42 мм	102 мм	156 мм

Фотометрические данные





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

