



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [ E40]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	24000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	28000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	32000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	40000 h
Systeembeschrijving	Externe Starter (E)
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	97 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [ Not Specified]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	10700 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	535
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1950 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	107 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	25
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	98 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	89 %
Verh. scotop./fotop. lumen	0,55

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	100.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	1,2 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	2800 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	5 s
Spanning (max.)	115 V
Voltage (Min)	85 V
Spanning (nom.)	100 V

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	4 min

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	16,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	110 kWh

## Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	450 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

## Productgegevens

Volledige productcode	872790092323000
Productnaam voor bestelling	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
EAN/UPC - Product	8727900923230
Bestelcode	92323000
Local Code	SONTXTRA100W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928150219230
Netto gewicht (per stuk)	0,145 kg
ILCOS Code	ST-100-H/E-E40

## Waarschuwingen en veiligheid

### Maatschets





SON-T APIA Plus Xtra 100W E40

### Product



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

## Fotometrische gegevens



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Levensduur



LDLE\_SONTAPIA\_0001-Life expectancy diagram

