



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней трубчатой колбой, высокой светоотдачей и длительным сроком службы

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	28000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	32000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	36500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	45000 h
Описание системы	External Ignitor (E)
LSF 2000 h Rated	100 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	99 %
LSF 16000 h Rated	99 %
LSF 20000 h Rated	99 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	18000 lm
Координата цветности X (ном.)	535
Координата цветности Y (ном.)	420
Коррелированная цветовая температура (ном.)	1950 K

Эффективность освещения (ном.) (мин.)	117 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Спад светового потока 2000 ч.	99 %
LLMF 4000 h Rated	98 %
Спад светового потока 5000 ч.	97 %
LLMF 8000 h Rated	96 %
LLMF 12000 h Rated	96 %
LLMF 16000 h Rated	95 %
LLMF 20000 h Rated	94 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0,55


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	154.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	1,8 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	180 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	115 V
Напряжение (мин.)	85 V
Напряжение (ном.)	100 V

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	4 min
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	16 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	169 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	450 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров





SON-T APIA Plus Xtra 150W E40

Данные об изделии	
Полный код продукта	87279009273700
Название продукта для заказа	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
EAN/UPC — продукт	8727900927337
Код заказа	928150319230
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928150319230
Вес нетто (шт.)	140,000 g
ILCOS Code	ST-150-H/E-E40


Product
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Фотометрические данные



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Срок службы



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

