



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lámpara de sodio de alta presión con forma de bulbo exterior tubular transparente, alta potencia y prolongada vida útil.

### Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- El equipo HF debe cumplir la directriz Philips LDi
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                       |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Base del casquillo                        | E40                                    |
| Posición de funcionamiento                | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere                                 |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)        | 45.000 hora(s)                         |
| Datos técnicos de la luz                  |                                        |
| Código de color                           | - [Not Specified]                      |
| Flujo luminoso                            | 33.700 lm                              |
| Coordenada X de cromaticidad (Nom)        | 0,535                                  |
| Coordenada Y de cromaticidad (Nom)        | 0,42                                   |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2000 K                                 |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 132 lm/W                               |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | -                                      |
| Longitud de arco O (nom.)                 | 65 mm                                  |


| Operativos y eléctricos           |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Consumo de energía                | 255,0 W       |
| Voltaje (nom.)                    | 99 V          |
| Voltaje (nom.)                    | 99 V          |
| Controles y regulación            |               |
| Regulable                         | Sí            |
| Mecánicos y de carcasa            |               |
| Acabado de la bombilla            | Transparente  |
| Forma de la bombilla              | T46 [T 46 mm] |
| Aprobación y aplicación           |               |
| Clase de eficiencia energética    | E             |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 15,1 mg       |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 15,1 mg       |

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Consumo energético kWh/1000 h | 255 kWh                                     |
| Número de registro EPREL      | 473377                                      |
| Datos de producto             |                                             |
| Nombre de producto del pedido | MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12    |
| Nombre completo del producto  | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 |
| Full EOC                      | 872790092737500                             |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Código de pedido                           | 92737500      |
| Código 12NC                                | 928150419230  |
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8727900927375 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8727900927382 |

## Plano de dimensiones




| Product                                  | D (max) | O     | L      | C (max) |
|------------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 | 48 mm   | 65 mm | 158 mm | 257 mm  |

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

