



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC60662, IEC 62035)
- HF-liitäntälaitteen on oltava Philips LDi -ohjeistuksen mukainen
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	45 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	55 400 lm
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	140 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Kaaren pituus O (nim.)	83 mm


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	397,0 W
Jännite (nim.)	98 V
Jännite (nim.)	98 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	19,6 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	19,6 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiankulutus kWh/1000 h	397 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473378
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Koko tuotenimi	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Full EOC	872790092741200
Paikallisen koodin kuvaus	4820033


Tilauskoodi	928150519227
Tuotekoodi (12NC)	928150519227
Paikallinen koodi	4820033
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900927412
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900927429

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

