



MASTER SON APIA Plus Xtra



MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior opalizada, emissão elevada e vida útil fiável mais prolongada

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	38.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	3.900 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,54
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	1900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	76,47 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	51,0 W

Tensão (Nom.)	81 V
Tensão (Nom.)	81 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Formato da lâmpada	B70
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	9,8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	9,8 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	51 kWh
Número de registo EPREL	473379

MASTER SON APIA Plus Xtra

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Nome do produto completo	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
Código do produto completo	872790092813600
Código de encomenda	92813600
N.º material (12NC)	928150619835


Desenho dimensional




Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900928136
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8727900928143

Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour – MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

