



MASTER SON APIA Plus Xtra



MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaukseen (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	40 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	10 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	100,0 W

Jännite (nim.)	97 V
Jännite (nim.)	97 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	B75

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	16,3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	100 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473382


MASTER SON APIA Plus Xtra

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Koko tuotenimi	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Full EOC	872790092743600
Paikallisen koodin kuvaus	4820035
Tilauuskoodi	928150819827
Tuotekoodi (12NC)	928150819827

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Paikallinen koodi	4820035
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900927436
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC - laatikko	8727900927443


Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm




Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

