



MASTER SON APIA Plus Xtra



MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior opalizada, emissão elevada e vida útil fiável mais prolongada

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	40.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	10.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,535
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	100,0 W


Tensão (Nom.)	97 V
Tensão (Nom.)	97 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Formato da lâmpada	B75
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	16,3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	100 kWh
Número de registo EPREL	473382

MASTER SON APIA Plus Xtra

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Código do produto completo	872790092743600
Código de encomenda	92743600
N.º material (12NC)	928150819827


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900927436
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900927443

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour – MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

