



MASTER SON APIA Plus Xtra



MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med opal ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	45 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	17 600 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	113,64 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	154,0 W


Spenning (nom.)	97 V
Spenning (nom.)	97 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	BD90
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15,1 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	154 kWh
EPREL-registreringsnummer	473384

MASTER SON APIA Plus Xtra

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092745000
Lokal kodebeskrivelse	3815247
Bestillingskode	928150919827
Materialenr. (12NC)	928150919827


Lokal bestillingskode	3815247
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900927450
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900927467

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

