



MASTER SON APIA Plus Xtra



MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met opalen, eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	45.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	31.400 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120,77 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	260,0 W

Spanning (nom.)	96 V
Spanning (nom.)	96 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoat glas
Lampvorm	BD90


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,1 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15,1 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	260 kWh
EPREL-registratienummer	473385

MASTER SON APIA Plus Xtra

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092773300
Bestelcode	8727900927733
Materiaalnr. (12NC)	928151019830
Lokale code	SONXTRA250W


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900927733
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900927740

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

